




铁氧体磁环

- 简便的磁性测量系统，例如发动机轴转数测量
- 可定制各种大小规格，磁极分布，最大外径 72mm
- 可成套供应铝制轴套，减少偏心误差。
(固定在轴套上后充磁)
- 配合 BOGEN 增量/绝对值磁头使用





尺寸规格

外径 (mm)	内径 (mm)	宽度 (mm)
14 ±0.2	8 ±0.2	1.5 ±0.4
19.75 -0.05	14.7 ±0.2	4.1 ±0.1
21.3 ±0.05	14.7 ±0.2	4.1 ±0.1
30.9 -0.05	21.3 ±0.3	5 ±0.1
48.7 -0.05	37.2 ±0.6	5 ±0.1
38 -0.05	30 ±0.5	6.5 ±0.1
72 ±0.05	54 ±0.5	7 ±0.1
31 ±0.05	24 ±0.2	10 ±0.2
41.2 ±0.1	25.05 ±0.4	10 ±0.1
45 ±0.05	34 ±0.3	10 ±0.2
48 ±0.05	40 ±0.1	10 ±0.2
48.3 ±0.05	36.6 ±0.5	10 ±0.2
54.7 ±0.05	41.6 ±0.5	10 ±0.2
62.2 ±0.05	52.6 ±0.3	10 -0.2



安装



只允许凸面的外层形状偏差
不能凹面



**技术参数**

材料	根据 DIN 17410, 硬铁氧体 8/22
磁极距	1mm, 2mm, 5mm
精度	<0.15°

脉冲数计算: 比例因子 IF x 磁极数 N = IF x 外周长 C / 磁极距 P

例: 规格中第二款外径 19.75mm, 内径 14.75mm 的磁环, 配合 SKI6-P5 (IF=2000, P=5mm) 使用
最大脉冲数 = 2000 x 12 = 24000 脉冲/转

订货参数码

KFR-D38-d30-P5-Y



Y0=无参考点, Y1=单个参考点, YY (Y2, Y3, ...) =客户定制

磁极距: P1=1mm, P2= 2mm, P5 = 5mm

内径 (mm)

外径 (mm)

商品类型号

